

IDO
移動電話

DIGITAL MINIMO

IDO デジタル ミニモ

D313

新登場

デカマダ・デジタル!



✧ 倍角文字や漢字表示で
見やすさ段違い

✧ 多機能を使いこなせる
カンタン操作

✧ 自分だけのオリジナル
着信音が作成できる

連続通話
約100分(S)
約170分(L)

連続待受
約100時間(S)
約160時間(L)

厚さ27mm、重さ165gの薄型軽量ボディ
※電池バックリ装着時

国際電気株式会社


大きな画面 + デジタル = 身近で便利な高性能

4行表示のフルドットマトリクス採用で角文字や漢字表示が可能に、**グンと見やすい大きな画面**を実現しました。

メニューアイコン(絵文字)と漢字ガイダンスによって**カンタン操作**を実現。メモリダイヤルの登録もカンタンです。



電池レベル 電話番号 時計設定 カレンダー表示 スクリーンロック



着信定 データ送付 情報表示 その他

標準着信音3種のほかに、2つの音とスペースを組み合わせて**自分だけのオリジナル着信音**が作成できます。

もちろん、デジタルだから**クリアで安定した通話品質**、高品質なデータ通信にも対応します。

●アイコンと20文字までのメッセージでスケジュール登録、ユニークなアクション別のアイコンが16種類



●フルドットマトリクスならではの**カレンダー表示**、西暦2034年までの**簡易カレンダー**を内蔵



●厚さ27mm、重さ165gの薄型軽量ボディにリチウムイオン電池を搭載。**充分な通話・待受時間**を実現しました。(電池バックリ装着時)

「まだまだ便利な機能がいっぱい」

- メモリダイヤル(名前付)100件 ■スピードダイヤル10件 ■リダイヤル5件 ■不在待受表示5件 ■電池レベル ■オートパワーオン・オフ ■アコースティック振動 ■着信音登録 ■ボタン確認音 ■送受アラーム ■ボケベル送信 ■FAX送信 ■モザイク送信 ■通話待機 ■乗換待機 ■通話料表示 ■着信料表示 ■オートロック ■パワーセーブ ■ノイズキャンセリング ■バックライト照明 ■電角設定 ■シークレット

主な仕様

- サイズ(mm) 高さ140×幅80×奥行き27(S)・32(L)
- 最大出力 0.9W
- 重さ(g) 約165(L) 約165(L)
- 電池パック リチウムイオン(S)(L)
- 通話待機 約100分(S) 約170分(L)
- 連続待受 約100時間(S) 約180時間(L)
- 充電時間 約120分(S) 約210分(L)



原寸大



電池パック(S)
(313JAB)

DIGITAL
標準セット



IDOストラップ
(501FBB)

卓上急速充電器
(313PAB)



キャリングケース
(313FCB)



電池パック(L)
(313UCB)



イヤホンマイク2.5
(901QDB)



ミニモーター
(901PCB, 902PCB)

その他
周辺機器

●ご利用に際して

- サービスエリア内でも、電波の届かないところ(トンネル、地下など)では通話できません。また、電波の届かないところ(ビル群、屋内、地下など)では通話できないことがあります。これを通話中でも、電波状態の悪いところへ移動すると通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 携帯電話は電波を放射する場合があります。アンテナを伸ばしてご利用ください。
- 携帯電話は電波を利用しているため、通話の受発を目的とした受信装置により、第三者に通話内容が漏れる事象が出てきました。通話を傍受し、その内容を他人に知らせたり、悪用したりすることは違法行為として処罰されますが、電波の取り扱いは極めて困難な状況です。この点は十分に留意してご利用ください。
- 電子機器や、医療機器などに影響を及ぼすおそれがありますので、病院内や飛行機など使用を禁止された場所では、ご利用にならないでください。(電波も切ってください)
- IDO電話機以外でご利用できません。

■通話待受時は、電波を正常に受信できる静止状態でご利用ください。充電時、充電などの使用時は、利用場所の電波状態・電波の届かないところによってご利用時間は約半分程度になることがあります。

⚠安全に関するご注意

■携帯電話および周辺機器は「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 火、煙、蒸気、ほこり、油等の多い場所での使用は避けてください。故障、火災、感電などの原因となる場合があります。
- 航空機内や病院など禁止された場所では電源を入れないでください。電波の放射で電子機器に影響を及ぼす場合があります。

IDO

移動電話
取扱店

このIDOを申し込みに
このメールアドレスへ
お問い合わせ下さい。

機器製造元 **国際電気株式会社**

本社 東京都中野区美中野3-14-20 1F 164 (P's東中野ビル) TEL(03)3355-9179 FAX(03)3355-9169

中部支店 名古屋市中区錦3-11-33 千400 (新百合生命名古屋ビル8階)

TEL(052)223-2771 FAX(052)223-2779

●製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。●印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

このカタログは1996年9月現在のものです。
A.16A.200.000SEPTEMBER'96